

Garant

Alésoir en bout machine Diamètre et ajustement configurables, non revêtu, Ø nom. DC: 9,5mm

**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 162830 9,5 |
| GTIN | 4062406166441 |
| Classe d'article | 10N |

Description**Exécution:**

Alésoir machine à coupe frontale pour atteindre une **précision de mesure maximale**. La **coupe frontale optimisée** permet une **possibilité d'alignement précis** du trou de perçage réalisé. Modèle à **goujures droites et longues** pour une évacuation optimale des copeaux.

Utilisation:

Pour la correction d'erreurs de positionnement minimales lors de la phase d'usinage d'alésages précédente. Pour la réalisation d'alésages consécutifs parfaitement alignés. Pour exigences maximales en termes de rectitude de l'alésage. Alésage jusqu'en fond de trou et de trous débouchants.

Description technique

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Longueur de coupe L_c | 24 mm |
| Nombre de dents Z | 6 |
| Ø queue D_s | 9,5 mm |
| Plage de Ø | 9,201 - 9,63 mm |
| Longueur de col L_1 | 77 mm |
| Longueur totale L | 125 mm |
| Coupe au centre | 3,5 mm |
| Revêtement | non revêtu |
| Type d'outils | HSS E |
| Norme | Norme usine |

| | |
|------------------|---------------------------|
| Arrosage interne | non |
| Queue | Queue cylindrique avec e9 |
| Bague de couleur | vert |
| Type de produit | Embouts Philips |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques | adaptée | 25 m/min | N |
| Alu. | adaptée | 15 m/min | N |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 12 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 12 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | 12 m/min | P |
| Acier < 1100 N/mm ² | adaptée | 10 m/min | P |
| Acier < 1400 N/mm ² | moyennement adaptée | 10 m/min | P |
| Fonte GG(G) | adaptée | 10 m/min | K |
| CuZn | adaptée | 20 m/min | N |
| Uni | adaptée | | |
| Huile | adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |
| av. arrosage min. | adaptée | | |
| à sec | non revêtu | | |