

Garant GRIDLINE

Armoire grande capacité complète avec logements d'outils à portes battantes avec regard, Pour queues d'outils: C6



Données de commande

N° commande	971453 C6
GTIN	4062406165086
Classe d'article	9GI

Description

REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur

Exécution:

Armoire garnie en 40x28G. Avec rails de logement réglables au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Charge maximale admissible totale par paire de rails de logement: 200 kg, par traverse: 150 kg.**

Livraison:

Armoire avec rails de logement 971525 réf. 28 et traverse avec logements d'outils 971570.

Coloris:

Corps, rails de logement et traverses gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires grande capacité GridLine, voir 942530 – 942573 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 2000 mm

Largeur: 1000 mm

Profondeur: 700 mm
 Largeur en G: 40
 Profondeur en G: 28
 Hauteur utile: 1845 mm

Description technique

Hauteur	2000 mm
Profondeur	700 mm
Hauteur utile	1845 mm
Largeur en G	40
Entre axe (A)	75 mm
Nombre de logements d'outils	120
Largeur	1000 mm
Profondeur en G	28
Poids	115 kg
Nombre de traverses	8
Rails de logement	2 paire
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Façades des armoires	Porte battante avec regard
Type de produit	Armoire grande capacité CNC

Accessoires

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 2000 mm	940501 2000
Rails de logement pour supports d'outils, paire pour profondeur d'armoire en G 28	971525 28
Traverse avec logements d'outils pour largeur d'armoire / de compartiment 40G Pour queues d'outils C6	971570 C6
Insert en plastique Type C6	947390 C6
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11