


Garant GRIDLINE

## Traverse avec logements d'outils pour largeur d'armoire / de compartiment 30G, Pour queues d'outils: HSK80



### Données de commande

N° commande	971560 HSK80
GTIN	4062406165307
Classe d'article	9GI

### Description

#### Adapté(s) pour:

Montage sur rails de logement 971525.

Largeur d'armoire / de compartiment 30G (les armoires de largeur 60G possèdent 2 compartiments de 30G chacun).

#### Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

### Description technique

Nombre de logements d'outils	6
Hauteur	54 mm
Pour queues d'outils	HSK 80
Profondeur	135 mm
Entre axe (A)	104 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	150 kg
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Système de porte-outils CNC

---

## Accessoires

Rails de logement pour supports d'outils, paire pour profondeur d'armoire en G 28

971525 28

Insert en plastique Type HSK80

947390 HSK80

Rails de logement pour supports d'outils, paire pour profondeur d'armoire en G 20

971525 20