

Garant GRIDLINE

Armoire verticale, profondeur 28G, 2 glissières au sol, Hauteur: 1000 mm**Données de commande**

N° commande	971605 1000
GTIN	4062406165475
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire verticale en 30x28G avec glissières au sol. Verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Le châssis des tiroirs (galvanisé à chaud) est perforé à l'avant au pas de 37 mm pour accueillir des porte-outils, rails porteurs, bacs-tablettes et tôles perforées.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, rallonges anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Pour les extensions de 330 mm de large, il est possible de monter 2 supports l'un à côté de l'autre. Les armoires verticales ne peuvent être posées que sur des **sols parfaitement plats!** Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 1000 mm

Largeur: 750 mm

Profondeur: 700 mm

Largeur en G: 30

Profondeur en G: 28

Largeur tiroirs à rallonge verticale: 330 mm

Description technique

Largeur	750 mm
Larg. utile rallonge verticale	323 mm
Largeur tiroirs à rallonge verticale	330 mm
Prof. utile rallonge verticale	627 mm
Poids	188 kg
Profondeur	700 mm
Hauteur	1000 mm
Largeur en G	30
Profondeur en G	28
Hauteur utile rallonge verticale	750 mm
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible rallonge verticale	600 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur	2400 kg
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire verticale CNC lourde