

**Dispositif de centrage de joints, Ø tête: 50mm****Données de commande**

N° commande	884110 50
GTIN	3662424053085
Classe d'article	83H

**Description****Exécution:**

Poignée avec embout de frappe en acier. Mors réglables en aluminium, réglage à l'aide de la clé 6 pans de 3 (ou de 4 pour la réf. 90) fournie.

3 niveaux par mors pour une adaptation à tous les types de joints et de cages de roulements. 9,5 – 23,5 mm; 23,5 – 36,5 mm; 36,5 – 50 mm.

**Utilisation:**

Diamètre aisément réglable pour placer et centrer des joints, paliers, etc. Pour une utilisation sur la plupart des véhicules, y compris les motos.

**Description technique**

Poids	280 g
Longueur totale	175 mm
Nombre de marches	3
Diamètre	9,5 - 50 mm
Livraison	Clé 6 pans de 3
Matériau	Aluminium
Type de produit	Dispositif de centrage de joints

