

Garant GRIDLINE

**Bâti ESD 16G avec tiroirs, 12×20G, Hauteur caisson mm / Nombre de tiroirs:
500/5mm****Données de commande**

N° commande	972020 500/5
GTIN	4062406166922
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Utilisation:

Caisson de tiroirs pour équipement individuel des Workstations ESD 972010 – 972015, des tables de travail ESD à réglage en hauteur 972017 ou des établis ESD 972150 – 972195.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75; 75; 75; 75; 125

Coloris:

Corps et tiroirs gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

Description technique

Largeur	400 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm

Nombre de tiroirs	5
Hauteur utile	425 mm
Largeur utile des tiroirs	300 mm
Profondeur	650 mm
Poids	60 kg
Hauteur	500 mm
Largeur utile des tiroirs en G	12
Hauteur utile pour tiroirs	425 mm
Surface utile de tiroir en G	12×20
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Attribut des noms de produit	12×20G
Type de produit	Bâti d'établi

Accessoires

Tiroir ESD Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	972035 75
Tiroir ESD Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	972035 125
Bâti ESD 16G pour garnissage libre avec des tiroirs à roulettes Hauteur boîtier 500 mm	972032 500
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21