

Garant GRIDLINE

Plan de travail ESD, Profondeur 750 mm, Long. plan de travail: 1500mm**Données de commande**

N° commande	972160 1500
GTIN	4062406166960
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Plan de travail en panneau de particules à **conductance volumique** de 50 mm. Revêtement supérieur en stratifié HPL **conducteur** ZED de 0,8 mm. Dessous avec contreparement en stratifié blanc. **Lisière en ABS antistatique de 3 mm** en périphérie. **Avec tube d'acier intérieur comme profilé de renforcement.**

Remarque(s):

Alésage central pour module de mise à la terre 972827 réf.INT2W sous le plan de travail ESD. A commander séparément.

Le plan de travail ESD ne peut être utilisé qu'avec des piètements ESD et des goussets ESD.

Description technique

Equipement ESD	oui
Conducteur de volume	oui
Epaisseur	51,6 mm
Profilé de renforcement intérieur dans le plan de travail	30×30×3 mm
Epaisseur revêtement	0,8 mm
Revêtement plan de travail	Stratifié HPL conducteur
Matériau plan de travail	Panneau de particules à conductance volumique
Longueur	1500 mm
Long. plan de travail	1500 mm
Couche supérieure conductrice	oui

Couleur surface du plan de travail	gris clair RAL 7035
Mise à la terre	central, sous le plan de travail
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Attribut des noms de produit	Profondeur 750 mm
Profondeur	750 mm
Type de produit	Plateaux d'établis