

Garant GRIDLINE

Piètement ESD, Nombre de rallonges: 900mm**Données de commande**

N° commande	972180 900
GTIN	4062406166991
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

En tube d'acier, 50 mm de large, avec renfort et support pour réglage en hauteur au pas de 25 mm. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec passages de câbles - permettent un acheminement aisé et ordonné des câbles d'alimentation / câbles divers.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Remarque(s):

Les piètements sans paroi arrière ou bâti nécessitent le montage de goussets 972195 pour assurer la rigidité. La hauteur correspond au bord inférieur du plan de travail.

Toutes les pièces en plastique ne sont pas conductrices ESD. Aucune mise à la terre possible via les piètements.

Description technique

Pour profondeur de plan	750 mm
Hauteur	900 mm
Profondeur	700 mm
Largeur	50 mm

Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Piètement