

Garant GRIDLINE

**Chariot ESD, Hauteur: 1700mm****Données de commande**

N° commande	972060 1700
GTIN	4062406167110
Classe d'article	9GW

**Description****Exécution:**

**Châssis et structure** en tube d'acier carré avec plateau en tôle d'acier. Fentes à l'avant et à l'arrière du châssis (pas de 50 mm) pour la fixation de tablettes, rails avec bacs, etc. en taille 1000 mm. **Inserts filetés** sur la partie intérieure du châssis pour montage de tôles perforées. 4 roulettes directrices en TPE avec blocage, **Ø 125 mm** avec **roues conductrices** grises résistantes à l'abrasion.

**Utilisation:**

Garnissage possible avec des plateaux de rangement, rails avec bacs et panneaux perforés réf. 1000.

**Coloris:**

Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

**Remarque(s):**

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

**Description technique**

Profondeur	700 mm
Largeur	1000 mm

Nombre de roulettes directrices sans blocage	2
Poids	35 kg
Hauteur	1700 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Hauteur utile	1370 mm
Charge admissible max.	200 kg
Type de construction	Construction en tube d'acier
Réglage en hauteur au pas	50 mm
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chariot pour poste de travail