

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel Avec revêtement ESD, Longueur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	972013 2000
GTIN	4062406167059
Classe d'article	9GW

**Description****Exécution:**

**Workstation eLevel, conducteur ESD suivant DIN EN 61340-5-1.** Réglage en hauteur électrique progressif. Réglage en hauteur à l'aide d'un bouton manuel. L'actionnement adapte la **hauteur de l'ensemble du poste de travail. Lisière en ABS antistatique de 3 mm en périphérie.** Point de mise à la terre central sous le plan de travail ESD. Aucune mise à la terre via les piètements. **Avec tube d'acier intérieur comme profilé de renforcement.**

**Coloris:**

Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

**Remarque(s):**

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) ne sont pas conductrices ESD.

- **Lors de l'utilisation de caissons à visser sous le plan de travail, veiller à ce qu'ils ne dépassent pas une hauteur maximale de 500 mm.**
- **Attention: en cas de montage en rangée, utiliser des tôles de cisaillement 972019 (risque d'écrasement).**

**Description technique**

Réglage en hauteur progressif	oui
Série	Workstation
Profondeur plan de travail	700 mm
Couleur surface du plan de travail	gris clair RAL 7035

Principe du réglage en hauteur	Equipement complet
Epaisseur revêtement	0,8 mm
Epaisseur plan de travail	40 mm
Modèle	eLevel
Profondeur	800 mm
Poids	93 kg
Matériau plan de travail	Plan de travail ESD
Revêtement plan de travail	Stratifié HPL conducteur
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à	670 - 990 mm
Panneau de commande avec écran et fonction mémoire	oui
Longueur plan de travail	2000 mm
Largeur	2000 mm
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	F
Réglage en hauteur poste de travail	670-990 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	250 kg
Exécution réglage en hauteur	électrique
Epaisseur plan de travail	40 mm
Réglage en hauteur	25 mm
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Tables de travail