

Garant GRIDLINE

**Armoire à outils ESD complète avec tiroirs, 26×24G, Hauteur mm / Modèle: 1000/6****Données de commande**

N° commande	972440 1000/6
GTIN	4062406166878
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Armoire à outils **conductrice ESD**, suivant DIN EN 61340-5-1. Armoire à outils entièrement équipée en 30×28G, avec tiroirs 26×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. **Avec câble de mise à la terre ESD.**

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 50, 100, 100, 150, 200, 300

**Coloris:**

Corps et tiroirs gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

**Remarque(s):**

- **Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.**
- **Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons et barres-poignées) ne sont pas conductrices ESD.**

**Description technique**

Poids	141 kg
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Hauteur	1000 mm
Largeur utile des tiroirs en G	26
Nombre de tiroirs	6
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Profondeur	700 mm
Équipement ESD	oui
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Largeur	750 mm
Hauteur utile	900 mm
Surface utile de tiroir en G	26×24
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	50 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Attribut des noms de produit	26×24G
Type de produit	Armoire à outils