

Garant GRIDLINE

Module d'alimentation ESD pour colonne de support, Module: CH250/ONOF**Données de commande**

N° commande	972082 CH250/ONOF
GTIN	4062406167226
Classe d'article	9GW

Description**Exécution:**

En tôle d'acier. A visser latéralement dans les colonnes support. Avec une prise de sécurité entièrement câblée et un interrupteur MARCHE/ARRET pour unité d'éclairage.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 972080.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

Chaque colonne support ne peut accueillir que deux prises.

Description technique

Intensité nominale	10 A
Série	Workstation
Puissance de commutation	250V / 10A
Tension nominale	250 V

Nombre de prises de type J	1
Interrupteur marche/arrêt	oui
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Type de prise	J
Type de courant	AC
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Modules énergie