

Garant GRIDLINE

**Bras pivotant ESD, Nombre d'articulations: 1****Données de commande**

N° commande	972140 1
GTIN	4062406167509
Classe d'article	9GW

**Description****Exécution:**

Bras pivotants en tube d'acier avec **1** ou **2 articulations**, pour fixation (par vis) sur les **colonnes support**. Pour accueillir un panneau perforé 972144, un support TFT/clavier 972142 et un support pour TFT 928178.

**Coloris:**

Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD**.

**Remarque(s):**

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

Isolation électrique: ZED/ESD

Porte-à-faux bras: 310 mm

Charge admissible: 25 kg

**Description technique**

Charge admissible	25 kg
Porte-à-faux bras	310 mm
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	25 kg
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bras pivotant

