

Garant GRIDLINE

Bras pivotant ESD, Nombre d'articulations: 2**Données de commande**

N° commande	972140 2
GTIN	4062406167516
Classe d'article	9GW

Description**Exécution:**

Bras pivotants en tube d'acier avec **1** ou **2 articulations**, pour fixation (par vis) sur les **colonnes support**. Pour accueillir un panneau perforé 972144, un support TFT/clavier 972142 et un support pour TFT 928178.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD**.

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

Isolation électrique: ZED/ESD

Porte-à-faux bras: 560 mm

Charge admissible: 25 kg

Description technique

Charge admissible	25 kg
Porte-à-faux bras	560 mm
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	25 kg
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bras pivotant

