



Perceuse-visseuse à percussion sans fil, Type: 7113236H1



Données de commande

N° commande	070100 7113236H1
GTIN	2050002046443
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil, à 2 vitesses, avec moteur sans charbons.

- Régulation électronique de la vitesse pour un pré-perçage et un vissage fiables et en douceur, rotation droite/gauche.
- Mécanisme entièrement métallique à 2 vitesses avec mécanisme de percussion commutable pour le perçage dans le métal, la pierre et la maçonnerie.
- Réglage du couple sur plusieurs niveaux et mandrin porte-foret amovible.
- Avec mandrin entièrement métallique QuickIN (120 Nm), mors de serrage en carbure rapporté et forces de serrage élevées.
- Technologie FEIN SafetyCell. Protège la batterie et la machine contre toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.

Livraison:

Avec 2 × batteries Li-Ion 18 V / 6 Ah, 1 × chargeur rapide ALG 80, 1 × mandrin QuickIN (120 Nm), 1 × clip ceinture, 1 × réserve d'embouts, mallette de transport.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	6 Ah
Utilisation type	Heavy Duty
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Couple max. doux	32 Nm
Type de moteur	Sans charbons
Couple max. dur	60 Nm
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion	13 m/s ²
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 18 V
Emballage	Mallette de transport
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion	< 2,5 m/s ²
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 450 min ⁻¹
Référence fabricant	ASB 18 QC
Poids	1,8 kg
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	50 mm
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	2000 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	13 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Perceuses-visseuses à percussion

Accessoires

Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type HOLES AW	070208 HOLES AW
Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type CHUCK120	070208 CHUCK120
Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073837 FE18

Batterie Li-IonHighPower Type de batterie, tension de la batterie FE18 V	073834 FE18
Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Tournevis d'angle Type WB1	073920 WB1
Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type 711301	070208 711301
Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type INCH14	070208 INCH14
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073835 FE18
Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type INCH12	070208 INCH12
Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type ANGLE	070208 ANGLE
Tournevis d'angle Type OSD2	073920 OSD2
Accessoires pour visseuses à mainQuick-In Type CHUCK60	070208 CHUCK60
Kit de base batterie Type 92604323	073832 92604323
Perceuse-visseuse à percussion sans fil Type 71132364	070100 71132364