


Dalle ESD, Couleur: DARKGREY



Données de commande

N° commande	972585 DARKGREY
GTIN	4057989080017
Classe d'article	98E

Description

Exécution:

Dalles en PVC avec 2 côtés avec denture positive et 2 côtés avec denture négative. Résistance de fuite env. $10^6 \Omega$. Surface lisse et sous-couche dissipative avec structure en nid d'abeille.

Convient pour les engins de manutention, les chariots élévateurs et les gerbeurs: pneus durs jusqu'à un poids total de 2,5 t, pneus gonflés jusqu'à 5 t. Statique: 50 kg/cm².

La conception particulière des dalles permet une mise en place rapide de surfaces plus grandes sur des sols industriels dissipatifs. Elles peuvent être posées sur tous les sous-planchers durs (ils doivent uniquement être relativement plats, mais peuvent être usés et humides) ainsi que sur des moquettes avec une préparation minimale, voire sans préparation. Effet marbré gris foncé.

Remarque(s):

Mise à la terre du revêtement de sol via le câble en cuivre 972591 et le kit de mise à la terre 972590. Commander séparément. La mise à la terre doit être effectuée par un technicien qualifié.

Description technique

Epaisseur	10,5 mm
Poids	4,5 kg
Matière	PVC
Résistance de fuite	$10^6 \Omega$

Surface	lisse
Largeur	60,8 cm
Couleur	effet marbré gris foncé
Équipement ESD	oui
Longueur	60,8 cm
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Tapis de sol ESD