


Dalle ESD, Couleur: LIGHTGREY



Données de commande

N° commande	972585 LIGHTGREY
GTIN	4057989080000
Classe d'article	98E

Description

Exécution:

Dalles en PVC avec 2 côtés avec denture positive et 2 côtés avec denture négative. Résistance de fuite env. $10^6 \Omega$. Surface lisse et sous-couche dissipative avec structure en nid d'abeille.

Convient pour les engins de manutention, les chariots élévateurs et les gerbeurs: pneus durs jusqu'à un poids total de 2,5 t, pneus gonflés jusqu'à 5 t. Statique: 50 kg/cm².

La conception particulière des dalles permet une mise en place rapide de surfaces plus grandes sur des sols industriels dissipatifs. Elles peuvent être posées sur tous les sous-planchers durs (ils doivent uniquement être relativement plats, mais peuvent être usés et humides) ainsi que sur des moquettes avec une préparation minimale, voire sans préparation. Effet marbré gris clair.

Remarque(s):

Mise à la terre du revêtement de sol via le câble en cuivre 972591 et le kit de mise à la terre 972590. Commander séparément. La mise à la terre doit être effectuée par un technicien qualifié.

Description technique

Matière	PVC
Longueur	60,8 cm
Epaisseur	10,5 mm
Largeur	60,8 cm

Poids	4,5 kg
Équipement ESD	oui
Surface	lisse
Résistance de fuite	$10^6 \Omega$
Couleur	effet marbré gris clair
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Tapis de sol ESD