

Garant GRIDLINE

## Armoire à tablettes ESD avec portes battantes en tôle pleine, Nombre de rallonges: 2000mm



### Données de commande

N° commande	972380 2000
GTIN	4062406180737
Classe d'article	9GI

### Description

#### Exécution:

Armoire **conductrice ESD**, suivant DIN EN 61340-5-1. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol.

Contrôles ESD réalisés conformément à la norme DIN EN 61340-5-1. Mesure de la résistance par rapport à un point apte à la mise à la terre réalisée avec la valeur limite  $R_{gp} < 1 \text{ G}\Omega$ . Tablettes avec **revêtement par poudre ESD**. Les pieds en plastique de l'armoire n'étant pas conducteurs ESD, il convient de relier le point de mise à la terre des armoires à la terre côté bâtiment.

#### Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD**.

#### Remarque(s):

Emballage de protection ESD non fourni. Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons et poignées coulissantes) ne sont pas conductrices ESD.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

### Description technique

Profondeur	500 mm
Largeur en G	40
Nombre de tablettes	5
ComfortClose	non
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Largeur	1000 mm
Hauteur utile	1845 mm
Poids	102 kg
Hauteur	2000 mm
Profondeur en G	20
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Positionnement de la poignée	haut
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	35 kg
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Armoire à tablettes

---

## Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
---------------------------------	-------------