

Garant
Porte-outils à vis eco, droite, Carré / plaquette L: 25/16mm

Données de commande

N° commande	271993 25/16
GTIN	4062406180775
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Livraison:

Avec sous-plaquette 1,5°.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900 – 319886.

Arrosage interne: oui

Largeur fonctionnelle L₄: 25 mm

Longueur de tête L₁: 30 mm

Longueur totale L: 101,5 mm

Sous-plaquette 1,5°: 279819 1

Vis pour sous-plaquette: 259027 6

Bride, vis, joint torique: 259036 15

Description technique

Taille de queue	25 mm
Convient pour dim. plaquette	16 mm

Longueur de tête L ₁	30 mm
Sous-plaquette 1,5°	279819 1
Longueur totale L	101,5 mm
Série	Eco
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Vis pour sous-plaquette	259027 6
Bride, vis, joint torique	259036 15
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Bride complète Type 15	259036 15
Vis de serrage	272500
Vis pour sous-plaquette	272540
Vis pour sous-plaquette Type 6	259027 6
Sous-plaquette Type 1	279819 1