

**Garant**
**Porte-outils à vis eco, droite, Carré / plaquette L: 20/16mm**

**Données de commande**

N° commande	271993 20/16
GTIN	4062406180768
Classe d'article	21U

**Description**
**Exécution:**

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

**Livraison:**

**Avec sous-plaquette 1,5°.**

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900 – 319886.

Arrosage interne: oui

Largeur fonctionnelle L<sub>4</sub>: 20 mm

Longueur de tête L<sub>1</sub>: 30 mm

Longueur totale L: 89 mm

Sous-plaquette 1,5°: 279819 1

Vis pour sous-plaquette: 259027 6

Bride, vis, joint torique: 259036 15

**Description technique**

Taille de queue	20 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	20 mm

Longueur totale L	89 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	30 mm
Sous-plaquette 1,5°	279819 1
Convient pour dim. plaquette	16 mm
Série	Eco
Vis pour sous-plaquette	259027 6
Bride, vis, joint torique	259036 15
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Vis de serrage	272500
Bride complète Type 15	259036 15
Vis pour sous-plaquette	272540
Vis pour sous-plaquette Type 6	259027 6
Sous-plaquette Type 1	279819 1