

**Garant****Coffret d'alésage micrométrique Ø 86– 302 mm, Type d'attache: 1**

## Données de commande

N° commande	237570 1
GTIN	4062406180645
Classe d'article	29W

## Description

### Exécution:

Coffret d'alésage micrométrique pour **Ø 86 - 302 mm**, avec tête à aléser 237571, porte-plaquettes et accessoires. **Extensible** à l'aide du porte-plaquettes 237573 242-402 **jusqu'au Ø 402 mm**.

**Précision de réglage 0,01 mm par trait de graduation / 0,002 mm Ø au moyen d'un vernier.**

### Utilisation:

Pour porte-plaquettes avec plaquette ISO adaptée type CC..09T3..

### Livraison:

1 porte-plaquettes de chaque: 237573 86-138 pour Ø 86– 138

237573 136-220 pour Ø 136– 220

237573 188-302 pour Ø 188– 302

1 appui de chaque: 237574 86 pour 237573 86-138

237574 136 pour 237573 136-220, 188-302 et 242-402

1 plaque de pression de chaque: 237575 86 pour 237573 86-138

237575 136 pour 237573 136-220, 188-302 et 242-402

1 plaquette: 260058 CU7010 (ou utiliser CC.. 09T3)

### Pièce(s) de rechange:

Vis pour plaquette 219805.

### Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237697 et 237698.

---

## Description technique

Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche