



Paire de gants de protection contre le froid Templice 700, Taille des gants: 8



Données de commande

N° commande	094819 8
GTIN	3245427004188
Classe d'article	04P

Description

Exécution:

Templice 700. Protège lors des travaux **jusqu'à -10 °C** et offre **confort, dextérité et flexibilité**. Le revêtement nitrile à très grande résistance à l'abrasion offre une excellente prise lors de la manipulation de pièces mouillées. **Etanches à l'humidité** et **hydrofuges**.

Norme:

Templice 700. Protège lors des travaux **jusqu'à -10 °C** et offre **confort, dextérité et flexibilité**. Le revêtement nitrile à très grande résistance à l'abrasion offre une excellente prise lors de la manipulation de pièces mouillées. **Etanches à l'humidité** et **hydrofuges**.

Utilisation:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Utilisation - Descriptif:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Norme:

EN 388; EN 511

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Remarque(s) - Descriptif:

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Couleur: Noir / bleu

Description technique

Taille des gants	8
Type de gants	Gants de protection contre le froid
Catégorie de protection	Catégorie II
EN 388:2016	3222X
EN 511	02X
Matériau support	Tricot
Revêtement	Nitrile
Couleur	Noir / bleu
Type de produit	Gants de protection contre le froid