

Garant
Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, MF: M36X3,5

Données de commande

N° commande	130015 M36X3,5
GTIN	4062406182526
Classe d'article	10N

Description technique

Norme	DIN 376
Carré corps □	22 mm
Nombre de goujures	4
Ø perçage	32,5 mm
Ø queue D _s	28 mm
Filetage Ø	36 mm
Longueur totale L	200 mm
Pas de filetage	3,5 mm
Nombre de dents Z	4
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	90 mm
Type de filetage	M/MF
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05

Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Taille de filetage	M36×3,5
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud