

Garant**Chaise pivotante de travail, similicuir avec roulettes, basse****Données de commande**

N° commande	965034
GTIN	4045197739537
Classe d'article	91Z

Description**Exécution:**

Chaise pivotante de travail ergonomique avec technologie synchrone. La surface douce en similicuir est facile d'entretien et lavable. Avec double couture orange contrastée. Piètement en aluminium à cinq branches.

Assise (l×P): 470×450 mm.

Hauteur du dossier: 600 mm.

Plage de réglage du dossier: 60 mm.

Réglage en profondeur du siège: 40 mm.

Charge admissible: 120 kg.

Liberté de mouvement pour les bras grâce au dossier haut et étroit.

Roulettes doubles freinées en polyuréthane.

Exécution - Descriptif:

- **Design fonctionnel ergonomique.**
- **Soutien lombaire.**
- **Mécanisme synchrone.**
- **Grande liberté de mouvement pour les bras grâce au dossier haut et étroit.**
- **Piètement en aluminium à cinq branches.**

Norme:

DIN 68877

Description technique

Couleur matériau de l'assise	noir
Hauteur du dossier	600 mm
Support lombaire	oui
Type de réglage en hauteur	Levier de réglage en hauteur
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs	oui
Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Norme	DIN 68877
Exécution bâti	Piètement à 5 branches
Réglage du dossier à contact permanent	oui
Plage de réglage du dossier	60 mm
Profondeur d'assise	450 mm
Charge admissible	120 kg
Mécanisme synchrone	oui
Largeur d'assise	470 mm
Exécution roulettes	Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Matériau piètement	Revêtement Aluminium matt
Matériau assise	Similicuir
Exécution piètement	Jeu de roulettes
Plage de réglage profondeur d'assise	40 mm
Exécution	avec roulettes
Charge admissible chaise	120 kg
Plage de réglage en hauteur	480 - 630 mm
Type de produit	Chaise pivotante de travail

Accessoires

Roulettes de rechange(1 jeu = 5 pièces)

962517

Paire d'accoudoirs multifonctions pour chaise pivotante de travail GARANT Type

965047