



## Plaquette KOMET®, BK7935, Désignation type W83: 23-210



### Données de commande

N° commande	236553 23-210
GTIN	4047109240957
Classe d'article	24Q

### Description

#### Exécution:

Périphérie rectifiée, avec arête de coupe chanfreinée et brise-copeaux fritté.

#### Remarque(s):

**Les valeurs indicatives d'utilisation s'appliquent aux outils KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!**

Type: Inox

Code ISO plaquette: SOEX 07T308

Avance f dans l'acier < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/tr

### Description technique

Désignation	23-210
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/tr
Code ISO plaquette	SOEX 07T308
Nombre de changements/dents	4
Nuance	BK7935

Type	Inox
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		