

**Plaquette KOMET®, BK7935, Désignation type W80: 32-010****Données de commande**

N° commande	236610 32-010
GTIN	4047109258396
Classe d'article	24R

**Description**

Plaquette KOMET® 32-010 Code ISO plaquette: SOGX 100408-01  
Avance f dans l'acier < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/tr

**Description technique**

Désignation	32-010
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/tr
Code ISO plaquette	SOGX 100408-01
Série	KUB Pentron®
Nombre de changements/dents	4
Nuance	BK7935
Type	Inox
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	75 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		