

Garant**Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée, 2xD, Ø DC: 14,5mm****Données de commande**

N° commande	234000 14,5
GTIN	4045197739063
Classe d'article	21S

Description**Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

Tolérance d'alésage: $-0,1 / +0,3$ mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5xD.

Utilisation:

Avec plaquettes 234030 - 234098.

Utilisation - Descriptif:

Avec plaquettes GG2340 - GG2389.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 050204.

Remarque(s):

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

Description technique

Ø queue D_s	20 mm
Nombre de dents Z	1
Long. queue L_s	50 mm
Long. utile L_1	30 mm
Code ISO plaquette	SOGX 050204

Jeu de vis pour plaquettes	239700 5IP (0,38 Nm)
Série	Perceuse électrique
Ø nom. D	14,5
Limite de réglage maximum V_{max}	0,25 mm
Longueur de col L_A	44 mm
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6535
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6640
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB630
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6810
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	2×D
Queue	ISO 9766
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,38 Nm	211750 0,38
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 5IP	674252 5IP
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 5IP	239700 5IP

