

**Garant****Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée, 2xD, Ø DC: 39mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 234000 39     |
| GTIN             | 4045197740052 |
| Classe d'article | 21S           |

**Description****Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

**Tolérance d'alésage:**  $-0,1 / +0,3$  mm

**Description:**

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5xD.

**Utilisation:**

Avec plaquettes 234030 - 234098.

**Utilisation - Descriptif:**

Avec plaquettes GG2340 - GG2389.

**Adapté(s) pour:**

Plaquettes SOGX 130511.

**Remarque(s):**

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

**Description technique**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Long. queue $L_s$          | 68 mm                |
| Jeu de vis pour plaquettes | 239700 20IP (6,3 Nm) |
| Code ISO plaquette         | SOGX 130511          |
| Nombre de dents Z          | 1                    |
| Long. utile $L_1$          | 78 mm                |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Ø queue D <sub>s</sub>                                | 40 mm                                 |
| Série   | Perceuse électrique                   |
| Ø nom. D  | 39                                    |
| Limite de réglage maximum V <sub>max</sub>            | 0,25 mm                               |
| Longueur de col L <sub>A</sub>                        | 106 mm                                |
| Plaquettes réversibles pour coupe intérieure          | HB6535                                |
| Plaquettes réversibles pour coupe intérieure          | HB6640                                |
| Plaquettes réversibles pour coupe intérieure          | HB630                                 |
| Plaquettes réversibles pour coupe intérieure          | HB6810                                |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D                                   |
| Queue   | ISO 9766                              |
| Application de perçage                                | Centrage sous condition               |
| Application de perçage                                | Convexe sous condition                |
| Application de perçage                                | Perçage transversal sous condition    |
| Application de perçage                                | Perçage en paquet sous condition      |
| Application de perçage                                | Sortie en oblique sous condition      |
| Application de perçage                                | Pré-perçage en oblique sous condition |
| Arrosage interne                                      | oui                                   |
| Méthode d'usinage                                     | HPC                                   |
| Type de produit                                       | Forets à plaquettes                   |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames<br>Couple maximal 1600 cNm | 659906 1600 |
| Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce<br>Longueur totale 50 mm    | 659874 50   |
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 20IP          | 674252 20IP |

Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte  
20IP

239700 20IP

Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames  
Couple maximal 1600 cNm

659957 1600