



Riveteuses sans fil M12BPRT, Type: M12BPRT-0



Données de commande

N° commande	770450 M12BPRT-0
GTIN	4058546223496
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Appareil sans fil pour tout usages.

Avantage(s):

- **Eclairage à LED de la zone de travail.**
- **Clip ceinture intégré.**

Livraison:

Nez 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm dans un coffret en plastique.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs de rechange adaptés, voir 073814, 073815, 073829, 073839 et 073840.

Description technique

Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à	4,8 mm
Course de l'appareil	20,32 mm
Force de traction	9000 N
Tension de la batterie	12 V

Nombre de batteries incluses	0
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Riveteuses