

JEPSON POWER

Lame de scie en carbure Drytec® Ø 320×25,4 mm, Nombre de dents: 84**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 078242 84 |
| GTIN | 4260052463253 |
| Classe d'article | 07E |

Description**Exécution:**

Lame de scie en carbure rapporté pour une coupe précise.

- **Sécurité du travail: Mince, vibrations réduites, fonctionnement silencieux.**
- **Durée de vie très élevée.**
- **Haute qualité de coupe.**
- **5× réaffûtages possibles.**
- **Usage universel pour l'acier, les plastiques et les métaux non ferreux (sauf 078236).**

Remarque(s):

D'autres lames de scie spéciales, par ex. pour l'aluminium ou l'INOX, sont disponibles sur demande.

Description technique

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Nombre de dents optimisé pour | Tôles, panneaux sandwich |
| Nombre de dents | 84 |
| Largeur de coupe B | 2,2 mm |
| Adapté pour | 078234 réf. 8320 |

pour matériau

pour matériaux épais

Type de produit

Lames de scies circulaires