

HOLEX**Echelle pliante à simple accès, Nombre de marches avec plancher: 4****Données de commande**

N° commande	966500 4
GTIN	4045197741592
Classe d'article	92L

Description**Exécution:**

Marches et montants en aluminium avec connexion vissée marches-montants solide, articulation aluminium à quadruple rivetage et marches striées de 80 mm de profondeur. Grande stabilité grâce à la construction conique, pieds antidérapants et plate-forme de travail striée de grande taille. Inclinaison de l'échelle 20°. Ecartement entre les marches 235 mm.

Norme:

Gemäß DIN EN 131.

Description technique

Longueur échelle	1,54 m
Poids	5,8 kg
Hauteur lisse	50 mm
Accessibilité	une face
Hauteur plate-forme	0,93 m
Hauteur de travail env.	3 m

Amplitude au sol	0,49 m
Exécution marchepied	étage
Longueur L	1,54 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles pliantes