

**Echelle pliante à simple accès, Nombre de marches avec plancher: 5****Données de commande**

N° commande	966500 5
GTIN	4045197741608
Classe d'article	92L

Description**Exécution:**

Marches et montants en aluminium avec connexion vissée marches-montants solide, articulation aluminium à quadruple rivetage et marches striées de 80 mm de profondeur. Grande stabilité grâce à la construction conique, pieds antidérapants et plate-forme de travail striée de grande taille. Inclinaison de l'échelle 20°. Ecartement entre les marches 235 mm.

Norme:

Gemäß DIN EN 131.

Description technique

Longueur échelle	1,78 m
Poids	6,9 kg
Exécution marchepied	étage
Hauteur de travail env.	3,25 m
Hauteur plate-forme	1,17 m
Accessibilité	une face

Amplitude au sol	0,52 m
Hauteur lisse	50 mm
Longueur L	1,78 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles pliantes