

**HOLEX****Echelle pliante à simple accès, Nombre de marches avec plancher: 6****Données de commande**

N° commande	966500 6
GTIN	4045197741615
Classe d'article	92L

**Description****Exécution:**

Marches et montants en aluminium avec connexion vissée marches-montants solide, articulation aluminium à quadruple rivetage et marches striées de 80 mm de profondeur. Grande stabilité grâce à la construction conique, pieds antidérapants et plate-forme de travail striée de grande taille. Inclinaison de l'échelle 20°. Ecartement entre les marches 235 mm. Avec 2 sangles très résistantes en Perlon.

**Norme:**

**Gemäß DIN EN 131.**

**Description technique**

Accessibilité	une face
Poids	8 kg
Longueur échelle	2,01 m
Amplitude au sol	0,55 m
Hauteur lisse	50 mm

Hauteur de travail env.	3,5 m
Exécution marchepied	étage
Hauteur plate-forme	1,4 m
Longueur L	2,01 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles pliantes