

**Garant****Echelle pliante à simple accès avec GripStep, Nombre de marches avec plancher: 4****Données de commande**

N° commande	965901 4
GTIN	4045197742049
Classe d'article	91B

**Description****Exécution:**

Marches et montants en aluminium, connexion solide marches-montants, à quadruple sertissage. Grande stabilité grâce à sa conception conique.

Avec articulation optimisée et grande surface de contact, sextuple rivetage et capuchon de protection plastique.

Marches striées antidérapantes de 80 mm de profondeur.

Poignée EasyHandle en Haptoprene® avec mécanisme de blocage, pied antidérapant BalanceBase.

Avec revêtement **GripStep**.

Avec plateau en plastique.

**Norme:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Coloris:**

Montants anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**.

**Description technique**

Longueur échelle	1,73 m
Matière	Aluminium
Profondeur d'échelon/de marche	80 mm
Hauteur de travail env.	3 m
Exécution marchepied	étage
Accessibilité	une face
Amplitude au sol	0,5 m
Poids	6,6 kg
Hauteur lisse	73 mm
Hauteur plate-forme	0,93 m
Longueur L	1,73 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9
Type de produit	Echelles pliantes