

**Garant****Echelle pliante à double accès, Nombre de marches: 2X5****Données de commande**

N° commande	965920 2X5
GTIN	4045197742094
Classe d'article	91B

**Description****Exécution:**

Marches et montants en aluminium, connexion solide marches-montants, à quadruple sertissage. Grande stabilité grâce à sa conception conique.

Marches striées antidérapantes de 80 mm de profondeur.

Poignée EasyHandle en Haptoprene® avec mécanisme de blocage, pied antidérapant BalanceBase.

Articulation robuste en aluminium à quadruple vissage. Avec 2 sangles anti-écartement très résistantes en Perlon. Avec marquage SafeStep, pour repérer la plus haute marche utilisable. Sans plateau.

**Norme:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Coloris:**

Montants anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Description technique**

Accessibilité	des deux côtés
---------------	----------------

Hauteur de travail env.	2,75 m
Hauteur lisse	73 mm
Longueur échelle	1,16 m
Amplitude au sol	0,49 m
Profondeur d'échelon/de marche	80 mm
Exécution marchepied	étage
Poids	8 kg
Longueur L	1,16 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9
Type de produit	Echelles pliantes