

**Garant****Echelle pliante à simple accès avec GripStep, Nombre de marches avec plancher: 6****Données de commande**

N° commande	965901 6
GTIN	4045197742063
Classe d'article	91B

**Description****Exécution:**

Marches et montants en aluminium, connexion solide marches-montants, à quadruple sertissage. Grande stabilité grâce à sa conception conique. Avec articulation optimisée et grande surface de contact, sextuple rivetage et capuchon de protection plastique.

Marches striées antidérapantes de 80 mm de profondeur.

Poignée EasyHandle en Haptoprene® avec mécanisme de blocage, pied antidérapant BalanceBase.

Identique au code art. 965900, avec revêtement **GripStep**.

**Norme:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Coloris:**

Montants anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Longueur L: 2,23 m

Longueur échelle: 2,23 m

Hauteur de travail env.: 3,5 m

Hauteur plate-forme: 1,4 m

Amplitude au sol: 0,55 m

Hauteur lisse: 73 mm

## Description technique

Hauteur de travail env.	3,5 m
Accessibilité	une face
Hauteur plate-forme	1,4 m
Poids	8,5 kg
Profondeur d'échelon/de marche	80 mm
Hauteur lisse	73 mm
Matière	Aluminium
Exécution marchepied	étage
Amplitude au sol	0,55 m
Longueur échelle	2,23 m
Longueur L	2,23 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9
Type de produit	Echelles pliantes