

Garant**Echelle pliante à double accès, Nombre de marches: 2X3****Données de commande**

N° commande	965920 2X3
GTIN	4045197742070
Classe d'article	91B

Description**Exécution:**

Marches et montants en aluminium, connexion solide marches-montants, à quadruple sertissage. Grande stabilité grâce à sa conception conique.

Marches striées antidérapantes de 80 mm de profondeur.

Poignée EasyHandle en Haptoprene® avec mécanisme de blocage, pied antidérapant BalanceBase.

Articulation robuste en aluminium à quadruple vissage. Avec 2 sangles anti-écartement très résistantes en Perlon. Avec marquage SafeStep, pour repérer la plus haute marche utilisable. Sans plateau.

Norme:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Coloris:

Montants anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Description technique

Amplitude au sol	0,44 m
------------------	--------

Longueur échelle	0,69 m
Exécution marchepied	étage
Accessibilité	des deux côtés
Poids	5,4 kg
Hauteur de travail env.	2,25 m
Profondeur d'échelon/de marche	80 mm
Hauteur lisse	73 mm
Longueur L	0,69 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9
Type de produit	Echelles pliantes