

Garant**Air Cleaning Point, Type: S****Données de commande**

N° commande	986000 S
GTIN	2050001786005
Classe d'article	96U

Description**Exécution:**

Bâti robuste et stable en tôle d'acier avec système d'aspiration pneumatique intégré et collecteur. Commande de l'aspiration via la pédale sur le devant. Roulettes et poignée au dos pour un transport aisé.

Seul un raccord pneumatique d'atelier est nécessaire pour le fonctionnement.

Utilisation:

Pour le nettoyage simple et propre de pièces et d'outils à l'aide d'air comprimé. La poussière, les copeaux, les huiles et les liquides sont aspirés et recueillis dans le collecteur.

Livraison:

Avec pistolet à air comprimé GARANT 080123 réf. AIR, tuyau et support pour pistolet à air comprimé Easyfix 955750 réf. 1, coffret en plastique Easyfix 955790 réf. 74.

Coloris:

Anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

Mats filtrants de rechange, voir code art. 986001 à l'adresse www.hoffmann-group.com

Description technique

Profondeur	450 mm
Largeur	570 mm
Type	S
Hauteur	1300 mm
Poids	50 kg
Raccord pneumatique	DN 7,2
Hauteur de travail	870 mm
Volume de récupération	20 l
Type de produit	Stations de nettoyage

Accessoires

Mat filtrant de rechange pour Air Cleaning Point Type 1	986001 1
---	----------