


PNEG 1106XNEN-GL, PR1525, Type: GG

Données de commande

N° commande	223322 GG
GTIN	4960664732920
Classe d'article	25A

Description
Exécution:

Plaquette pentagonale à 10 arêtes pour un usinage stable et économique.

GL - Géométrie orientée surface.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$.

Dent de planage: 2,6 mm

Avance f_z par dent: 0,12 mm

Description technique

Type	GG
Avance f_z par dent	0,12 mm
Nombre de changements/dents	10
Code ISO plaquette	PNEG 1106XNEN-GL
Nuance	PR1525
Type d'outils	Carbure

Dent de planage	2,6 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	180 m/min	K
à sec	adaptée		
Air	adaptée		