


**PNMG 1106XNEN-GH, PR1525, Type: GG**

**Données de commande**

N° commande	223316 GG
GTIN	4960664732913
Classe d'article	25A

**Description**
**Exécution:**

Plaquette pentagonale à 10 arêtes pour un usinage stable et économique.

GH - Arête de coupe stable.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$ .

Dent de planage: 2 mm

Avance  $f_z$  par dent: 0,3 mm

**Description technique**

Type	GG
Avance $f_z$ par dent	0,3 mm
Nombre de changements/dents	10
Code ISO plaquette	PNMG 1106XNEN-GH
Nuance	PR1525
Type d'outils	Carbure

Dent de planage	2 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	180 m/min	K
à sec	adaptée		
Air	adaptée		