


PNEG 1106XNER-W Wiper, PR1525, Type: GG

Données de commande

N° commande	223328 GG
GTIN	4960664732937
Classe d'article	25A

Description
Exécution:

Plaquette pentagonale à 10 arêtes pour un usinage stable et économique.

W - Plaquette Wiper à 2 arêtes.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$.

Dent de planage: 10 mm

Avance f_z par dent: max. 0,2 mm

Description technique

Avance f_z par dent	max. 0,2 mm
Type	GG
Nombre de changements/dents	10
Code ISO plaquette	PNEG 1106XNER-W
Nuance	PR1525
Type d'outils	Carbure

Dent de planage	10 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage