

Mitutoyo
Afficheur numérique, Nombre d'axes affichés: 2

Données de commande

N° commande	499356 2
GTIN	4946368693538
Classe d'article	44D

Description
Exécution:

Afficheur simple d'utilisation, pour raccordement à un système de mesure linéaire. Plage d'affichage: 8 chiffres et signes (-), prise secteur: 220 V.

Fonctionnement:

Mise à zéro, inversion du sens de comptage, commutation mm / pouces. Division par deux de la valeur affichée, commutation des coordonnées ABS / INC, addition / soustraction, fonction de cercle, programmable. **Nombreuses fonctions de calcul:** (+, -, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), touches de fonction pour fraiseuses et tours, fonction de cercle en série.

Livraison:

Avec câble secteur (2 m) et fusible de rechange.

Accessoire(s):

Unité d'interface (entrée RS 232, USB, Digimatic) pour la saisie du déport d'outil, système de mesure linéaire 499240 / 499241.

Description technique

Lecture	0,0001 / 0,0005 pouce
Lecture	0,005 / 0,001 mm
Largeur	80 mm
Longueur	260 mm

Hauteur	167 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Lecture commutable	mm / Inch
Type de produit	Afficheurs numériques