



## Clé universelle JointKey Quadro, Type: 1



### Données de commande

N° commande	623625 1
GTIN	4003773084389
Classe d'article	64D

### Description

#### Exécution:

Clé universelle pratique avec douilles pivotantes en zinc moulé sous pression. Bras pivotants et raccord en plastique. Au total, il est possible de positionner huit têtes de fermeture différentes (pour un total de 10 fermetures différentes). Utilisable aussi bien comme poignée en T que comme variante assemblée compacte. Le logement pour douilles 1/4 pouce permet d'insérer aisément et de maintenir des douilles de 1/4 pouce.

#### Avantage(s):

- **10 fermetures différentes**
- **Bras pivotants à 360°**
- **Identification des fermetures directement sur la clé**

#### Utilisation:

Pour les installations de chauffage, de climatisation, sanitaires et le bâtiment.

#### Adapté(s) pour :

Carré 5; 6-7; 8-9 mm, logement pour douilles 1/4 pouce, porte-embouts 1/4 pouce, triangle 5-6; 6-7; 8-9 mm, queue de pic Ø 3-5 mm.

Longueur totale: 130 mm

### Description technique

Longueur totale	130 mm
Référence fabricant	JointKey Quadro

Profil d'entraînement	Clé à douilles 4 pans
Profil d'entraînement	Clé triangle
Profil d'entraînement	Clé queue de pic
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Type de produit	Clé universelle