



## Mandrin porte-fraises Weldon Type AD, BT 30 court, Ø serrage D1: 20mm



### Données de commande

N° commande	302595 20
GTIN	4250122697985
Classe d'article	36E

### Description

#### Exécution:

Toutes les queues brunies.

#### Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

#### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Longueur de col cote A: 63 mm

Ø ext. D: 52 mm

Vis de serrage de rechange 309900: 20

### Description technique

Longueur de col cote A	63 mm
Ø ext. D	52 mm
Vis de serrage de rechange 309900	20
Ø serrage D <sub>1</sub>	20 mm
Support	BT 30 court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339

Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

## Accessoires

Tirette 45° étanche Pour cône 30	308765 30
Tirette 60° étanche Pour cône 30	308785 30
Tirette 60° étanche Pour cône 30	308780 30
Tirette 45° étanche Pour cône 30	308760 30
Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 20 mm	309900 20