



Mandrin porte-fraises Weldon Type AD, BT 30 court, Ø serrage D₁: 6mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 302595 6 |
| GTIN | 4250122697916 |
| Classe d'article | 36E |

Description

Exécution:

Toutes les queues brunies.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Longueur de col cote A: 50 mm

Ø ext. D: 25 mm

Vis de serrage de rechange 309900: 6

Description technique

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Vis de serrage de rechange 309900 | 6 |
| Longueur de col cote A | 50 mm |
| Ø ext. D | 25 mm |
| Ø serrage D ₁ | 6 mm |
| Support | BT 30 court |
| Norme | DIN 6359 |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-2 |
| Norme de porte-outils | JIS B6339 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Forme | AD |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Turette 45° étanche Pour cône 30 | 308760 30 |
| Turette 60° étanche Pour cône 30 | 308785 30 |
| Turette 60° étanche Pour cône 30 | 308780 30 |
| Turette 45° étanche Pour cône 30 | 308765 30 |
| Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 6 mm | 309900 6 |