

# Jeu de plaquettes de rainurage, HB7010, Type: 0,9-2,65



### Données de commande

N° commande	273667 0,9-2,65
GTIN	4045197747518
Classe d'article	21L

### **Description**

#### **Utilisation:**

Avec porte-outils pour usinage de gorgespour largeur de plaquette 3 mm.

#### **Contenu:**

2× 273665 de chaque: Réf. 0,9; 1,15; 1,35 1× 273665 de chaque: Réf. 1,65; 1,90; 2,15; 2,65

Remarque(s):

Tous les porte-outils doivent être adaptés à la largeur de gorge.

### **Description technique**

Largeur de gorge w	0,9 - 2,65 mm	
Type d'outils	Carbure	
Nuance	HB7010	
Application principale	Р	
Application secondaire	K	
Rainures suivant la norme	DIN 471	
Rainures suivant la norme	DIN 472	
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage	

# **Données utilisateur**

	Adéquation	$\mathbf{V}_{c}$	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	230 m/min	Р
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	190 m/min	Р
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	Р
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	Р
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	Р
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	200 m/min	K
CuZn	adaptée	250 m/min	N
Uni	adaptée		
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

# **Accessoires**

Plaquette de rainurage Largeur de gorge w 2,65 mm	273665 2,65
Plaquette de rainurage Largeur de gorge w 1,35 mm	273665 1,35
Plaquette de rainurage Largeur de gorge w 1,65 mm	273665 1,65
Plaquette de rainurage Largeur de gorge w 0,9 mm	273665 0,9
Plaquette de rainurage Largeur de gorge w 2,15 mm	273665 2,15
Plaquette de rainurage Largeur de gorge w 1,15 mm	273665 1,15
Plaquette de rainurage Largeur de gorge w 1,90 mm	273665 1,90