

Garant**APMT 133512 ER, HB8630, Type: INOX****Données de commande**

N° commande	215394 INOX
GTIN	4045197747624
Classe d'article	21A

Description**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Description technique

Type	INOX
Avance f_z par dent	0,18 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Série	Softcut®
Code ISO plaquette	APMT 133512 ER
Nuance	HB8630
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	M
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		