

Garant
Fraise à copier positif 7°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 35/5mm


Données de commande

N° commande	212130 35/5
GTIN	4045197746795
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.

- **Précision de concentricité et de surface élevée.**
- **Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.**

Réduction des vibrations de coupe douce grâce à l'angle d'attaque positif à 7° de la plaquette.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Nombre de dents Z	5
Longueur totale L_{tot}	40 mm
Ø dents D_c	35 mm
Plaquette adaptée	RD..1003
Ø fixation	16 mm

Ø D ₃	25 mm
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	15 - 30 degré
Fz Helix	0,7
Type de queue	avec alésage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	rond
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219804
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,8 Nm	211750 3,8