

Garant**Fraise à copier positif 7°, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 20/2mm**

Données de commande

N° commande	212140 20/2
GTIN	4045197750259
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.

- **Précision de concentricité et de surface élevée.**
 - **Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.**
- Réduction des vibrations de coupe douce grâce à l'angle d'attaque positif à 7° de la plaquette.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Description technique

Ø D ₂	17,7 mm
Plaquette adaptée	RD..1003
Longueur totale L _{tot}	30 mm
Ø D ₃	10 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h6	10,5 mm
Nombre de dents Z	2
Filetage attachement M	M10

Ø dents D _c	20 mm
Arrosage interne	oui
Type de queue	avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	rond
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219804
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP