

Garant
GARANT Softcut® HSI, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 20/2mm


Données de commande

N° commande	214904 20/2
GTIN	4045197750662
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Acier traité à chaud et résistant à l'usure avec revêtement anticorrosion. Logement de plaquette précis grâce au couple de serrage défini. Pas large et étroit pour méthode de fraisage personnalisée.

Utilisation:

En particulier pour les machines à faible puissance et pour l'usinage à grandes profondeurs avec des diamètres d'insertion réduits.

Remarque(s):

Pour pouvoir utiliser les **4 arêtes de coupe**, la plaquette doit **toujours être tournée dans le sens indiqué (dans le sens antihoraire)**.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Pour des angles exacts à 90°, choisir $a_p = 6$ mm.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	30 mm
Nombre de dents Z	2
Ø dents D_c	20 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Plaquette adaptée	SO.. 0836..
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	6 mm

Filetage attachement M	M10
Ø D ₁ h6	10,5 mm
Ø D ₂	17,7 mm
Série	Softcut®
Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219863
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2